

MODEL TDGC2 (SINGLE PHASE) VERIAC TRANSFORMER

นำเข้าจากประเทศจีน
CERTIFICATION

FEATURES คุณสมบัติทั่วไป

ไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติของลูกคลื่นไฟฟ้า

- SINGLE PHASE
- FREQUENCY 50 HZ
- INPUT VOLTAGE 220 Vac
- OUTPUT VOLTAGE 0-250 Vac

คุณสมบัติ

หม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้าแบบสัมผัส รุ่นTDGC2(ใช้หม้อแปลงเพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการ) มีความสามารถในการปรับแรงดันไฟฟ้าอย่างราบรื่นและกว้างจากค่าศูนย์จนถึงค่าสูงสุด โดยไม่ก่อให้เกิดการบิดเบี้ยวของลูกคลื่นไฟฟ้า

สินค้าทุกรุ่นมีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงเป็นที่น่าเชื่อถือ อีกทั้งได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของบริษัทฯ ก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้า

Condition	Temperature	< 40°C
	Humidity	≤ 5%
	Working hours	8 Hours
	Withstand Voltage	2 kV 1 minute
	Insulated Resistance	> 10 MΩ

ขนาดของสินค้า

รูปภาพ TDGC2
ขนาด 0.5 kVA-30kVA

รุ่น/ขนาด	จ่ายกระแสได้	ความกว้าง	ความลึก	ความสูง	น้ำหนัก
TDGC2 - 0.5 kVA	2 Amp.	135 mm.	156 mm.	142 mm.	3.1 kg.
TDGC2 - 1 kVA	4 Amp.	182 mm.	207 mm.	172 mm.	5.6 kg.
TDGC2 - 2 kVA	8 Amp.	182 mm.	207 mm.	200 mm.	7.5 kg.
TDGC2 - 3 kVA	12 Amp.	210 mm.	235 mm.	210 mm.	10.2 kg.
TDGC2 - 5 kVA	20 Amp.	245 mm.	280 mm.	260 mm.	15.6 kg.
TDGC2 - 10 kVA	40 Amp.	245 mm.	335 mm.	430 mm.	33.0 kg.
TDGC2 - 15 kVA	60 Amp.	230 mm.	275 mm.	500 mm.	34.0 kg.


ประโยชน์

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า รุ่น TDGC2 นี้ใช้กันอย่างแพร่หลาย ในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการ ปรับแรงดันไฟฟ้า อุณหภูมิ หรือการควบคุมแสงสว่าง

การติดตั้งใช้งาน

Input Voltage
220 Vac

Line
Neutron



Output Voltage
0-250 Vac

Line
Neutron
Load

การต่อสายไฟ



บริษัท สเตเบิล อิเล็กทริก ซัพพลาย จำกัด STABLE ELECTRIC SUPPLY CO.,LTD

51,53 ซอยพื้งมี 29 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 02-742-1002-6 โทรสาร : 02-331-8297 อีเมลล์ : Info@stable.co.th

คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจ
ระบบงานทันสมัย มั่นใจ "สเตเบิล"



ข้อแนะนำ

- * สินค้าใช้กับระบบไฟฟ้า 1 Phase 220 Vac 50 Hz
 - * ควรติดตั้งในที่ปลอดภัย ไม่โดนแสง ใกล้เคียงสารเคมี สารไวไฟ หรือบริเวณที่มีหนูและแมลงสาบ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
 - * ระวังการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ คุณสมบัตติ หรือใช้เกินพิกัดที่ระบุไว้
- สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ "ฝ่ายขายของบริษัท"
ทำการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันนัดทุกซ์
หรือชมผลิตภัณฑ์และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.stable.co.th



ขนาดผลิตภัณฑ์

